



KDR463B

Teilbare Phasenschiene 4P 63A Gabelanschluss 10mm² 57C

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 1015 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 57

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja