



UDM2050GBZ

tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 GBZ fi50mm stal ocynkowana

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość	290 mm
Długość	290 mm
Średnica	50 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar nominalny	240 mm

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Okrągły
-----------------	---------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal
Kolor	Cynk
Obróbka	Ocynkowany

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

