



UDM2050GBZ

Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|--------------------|--------|
| Šířka | 290 mm |
| Délka | 290 mm |
| Průměr | 50 mm |
| Tloušťka materiálu | 4 mm |
| Jmenovitá velikost | 240 mm |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------|
| Montážní otvor | Kulatý |
|----------------|--------|

Instrukce

| | |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

Materiál

| | |
|----------|--------|
| Materiál | Ocel |
| Barva | Zinek |
| Povrch | Pozink |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|-----|
| Montážní otvor krytu | Ano |
|----------------------|-----|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnici RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

