



WH108901F

**Insert petite combinaison: S3 + poussoir + prise T13 avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Bleu
Code RAL	5012
Matière	Thermoplastique
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

**Équipement**

Avec lampe de signalisation	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Pour montage encastré ou apparent
Protection	Avec couvercle de nettoyage
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----