



M-DBLG16040

Tôle de recouvrement sans introduction IP55 1600x400 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1.25 mm
Largeur	1599 mm
Profondeur	343 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Non
Avec désaération	Non

Matière

Matière	Acier
Couleur	Zinc

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Architecture

Adapté aux plaques de toit	Oui
Adapté aux plaques de sol	Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----