



FWK9501100VERZ

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

E30

E60

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

Installation, Montage

Bodenlochung

Ja

Abmessungen

Höhe

142 mm

Breite

200 mm

Länge

750 mm

Innenhöhe

49 mm

Innenbreite

104 mm

Lichter innerer Querschnitt

5096 - 5096 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

21

Werkstoff

Werkstoff

Gips
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial

Stahl

Werkstoff

Farbe

Zink

Ausstattung

Anzahl Kabelklammer pro Meter

0

Trennwände möglich

Ja

Anzahl steckbare Trennwände

0

Mit Schutzfolie

Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

