



52067009

Ruftaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Abmessungen

Höhe 87 mm

Breite 80,50 mm

Tiefe 29 mm

Einbautiefe 15,80 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Zentralstück für Steckbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit Beruhigungslampe

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja