



LD01K16-1AS

Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC TS35 zac.pałåk. 4mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

##### Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłamrowy
------------------------------	-----------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3 W
--	-----

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D01
---------------------------------	-----

##### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

##### Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	27 mm
Długość	70 mm

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak