



LD01K16-1AS

Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3 W
----------------------------------	-----

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D01
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	65 mm
Breedte	27 mm
Lengte	70 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja