



LD01K16-1AS

**Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm<sup>2</sup>, s krytem**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

**Architektura**

Počet pólů	1
------------	---

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Připojení**

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka držáku
----------------------------------	---------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

**Rozsah dodávky**

S krytem	Ano
----------	-----

**Pojistka**

Velikost pojistky	D01
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	65 mm
Šířka	27 mm
Délka	70 mm

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano