




M-RG1604018

Standardschrank-plus IP55 1600x1800x400 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1800 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	400 mm

Normen

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Ja
-----------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----