



FWKP1002508VERZ

**T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse E190

**Architektur**

Anzahl der brennbaren Seiten 4

**Konfiguration**

Schnittkaschierend Ja

**Installation, Montage**

Bodenlochung Ja

**Abmessungen**

Höhe 100 mm

Innenhöhe 95 mm

Breite 250 mm

Innenbreite 245 mm

Länge 2000 mm

Maß a 350 mm

Maß b 450 mm

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial Stahl

**Werkstoff**

Farbe Zink

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie Nein

**Geeignet für**

FWK plus 100x250

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

