



FWKP1002508VERZ

Té FWK-Plus 100x250 galvanisé

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu E190

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu 4

Configuration

Chevauchement Oui

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Dimensions

Hauteur 100 mm

Hauteur intérieure 95 mm

Largeur 250 mm

Largeur intérieure 245 mm

Longueur 2000 mm

Mesure a 350 mm

Mesure b 450 mm

Matière

Matière Acier

Traitement de surface Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine Acier

Matière

Couleur Zinc

Equipement

Avec film de protection Non

Convient pour

FWK plus 100x250

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

