



FWKP1002508VERZ

T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse E190

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten 4

Konfiguration

Schnittkaschierend Ja

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 100 mm

Innenhöhe 95 mm

Breite 250 mm

Innenbreite 245 mm

Länge 2000 mm

Maß a 350 mm

Maß b 450 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial Stahl

Werkstoff

Farbe Zink

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein

Geeignet für

FWK plus 100x250

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

