



FWKP1002508VERZ

T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

Konfiguration

Schnittkaschierend

Ja

Installation, Montage

Bodenlochung

Ja

Abmessungen

Höhe

100 mm

Innenhöhe

95 mm

Breite

250 mm

Innenbreite

245 mm

Länge

2000 mm

Maß a

350 mm

Maß b

450 mm

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial

Stahl

Werkstoff

Farbe

Zink

Geeignet für

FWK plus 100x250

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

