Produktdatenblatt
M-RG1106018

M-RG1106018

Standardschrank-plus IP55 1100x1800x600 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	1800 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	600 mm
Normen	
EMV Ausführung	Nein
Ausstattung	
Mit Montageplatte	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Anreihbar
Zubehör	
Zusatzgerät anreihbar	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Bodenmontage	Ja
Sicherheit	
Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja