



LF2003509016

#### Goulotte LF 20x35mm sans agrafe blanc

##### Caractéristiques techniques

###### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	440 - 440 mm <sup>2</sup>

###### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

###### Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

###### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

###### Normes

Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

###### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

###### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

###### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

###### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

###### Illustrations | dessins

