



LF2003509016

TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 33x20mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	20 mm
Πλάτος	33 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	440 - 440 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	2
---	---

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

