



FG22XD1

**univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1900 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	600 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm Narzędzie specjalne
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzej	4

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	24
---------------	----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Podwójne drzwi, asymetryczne

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

