



FG22XD1

**Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 600 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1900 mm |
| Breedte       | 600 mm  |
| Diepte        | 600 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

**Veiligheid**

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54                                             |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse I (geaard)                    |
| Type slot                                  | 3 mm dubbelbaardsluiting<br>Speciaal gereedschap |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                             |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 4 |

**Installatie, montage**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

**Materiaal**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

**Samenstelling**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 24 |
|----------------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

