



FW31US2

UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,36PLE,Nischenmaße (HxBxT):502x305x110mm

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 3    |
| Anzahl Reihen       | 1    |
| Anzahl Felder       | 1    |
| Mit Schloss         | Nein |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 36 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 500 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe  | 110 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 1                        |
| Anzahl der Schlösser       | 1                        |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |
|---------------------------------------|---|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30            |