



KB163A

Phasenschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Länge 210 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 12

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja