



KB163A

Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Architectuur**

Aantal polen 1

**Afmetingen**

Lengte 210 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning  $U_{imp}$  4500 V

Nominale spanning  $U_e$  415 - 415 V

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/stekker Faserail met pen

**Capaciteit**

Aantal modules 12

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja