



LF2003509010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	440 - 440 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

