



FP55SW2

Univ. IP54 a.800 l.1300 p.205

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altura | 800 mm |
| Largura | 1300 mm |
| Profundidade | 205 mm |
| Espessura da parede lateral | 1 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|--|
| Índice de proteção IP | IP54 |
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura | Fecho de 3 pontos Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK09 |

Equipamento

| | |
|--|----|
| Número de secções | 5 |
| Número de aberturas da placa de flange | 10 |

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não |

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Branco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material | Aço |

Equipamento

| | |
|-----------------|---|
| Número de filas | 5 |
|-----------------|---|

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário | 2 |
| Número de bloqueios | 1 |
| A porta/tampa é transparente | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 250 A |
|------------------|-------|

Sustentabilidade

| | |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|