



L2733UNLA

LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm

Materiaal

Materiaal	Zink
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Configuratie

Overlappend	Nee
-------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting Klemverbinding
---------------	--------------------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

