



L2733UNLA

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	18 mm
Bredd	19 mm

Material

Material	Zink
Behandling	Obehandlad

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Konfiguration

Överlapp	Nej
----------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning Snabbanslutning
------------------	------------------------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

