



M59537030

## Ändstycke grå M5953-7030

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 25 mm |
| Bredd | 25 mm |

#### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |
| Färg       | Grå (stenfärgad)      |
| RAL-kod    | 7030                  |

#### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Konfiguration

|          |     |
|----------|-----|
| Överlapp | Nej |
|----------|-----|

#### Anslutning

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

### Illustrationer | teckningar

