



300240

**Interruttore a 2 poli con serigrafia "0" e "I", a parete bianco lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Serie

Serie 61 x 61 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Corrente

Corrente nominale 10 A

#### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Pulsante No

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì