



GBA5013119016

**Socle goul install Alu 50131 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 56 mm   |
| Largeur  | 134 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

**Couvercle, porte**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles montables    | 2     |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2           | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 mm  |

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Section intérieure / utile | 6500 - 6500 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------------|

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 15 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 37 |

**Compatibilité**

|   |            |
|---|------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | 47 x 45 mm |
|---|------------|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

**Matière**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matériau   | Aluminium |
| Traitement | Laqué     |
| Couleur    | Pure      |
| Code RAL   | 9016      |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses en références séparées |
|-----------------------------------|---------------------------------|

**Equipement**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Agrafe incluse             | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

