



GBA5013119016

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|---------|
| Výška | 56 mm |
| Šířka | 134 mm |
| Délka | 2000 mm |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------------|-------|
| Počet namontovatelných vík | 2 |
| Šířka horního dílu 1 | 45 mm |
| Šířka horního dílu 2 | 45 mm |
| Šířka horního dílu 3 | 0 mm |

Rozměry

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vnitřní průřez vodiče | 6500 - 6500 mm ² |
|-----------------------|-----------------------------|

Kapacita

| | |
|--|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními) | 15 |
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 37 |

Přenos

| | |
|--|------------|
| Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek | 47 x 45 mm |
|--|------------|

Instalace, montáž

| | |
|--------------------|----|
| Perforace základny | Ne |
|--------------------|----|

Materiál

| | |
|----------|---------------|
| Materiál | Hliník |
| Povrch | Lakované |
| Barva | Dopravní bílá |
| Kód RAL | 9016 |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP40 |

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Konektivita

| | |
|----------------|-------------------|
| Spojení kanálu | Spojky samostatně |
|----------------|-------------------|

Vybavení

| | |
|----------------------------------|-----|
| Včetně kabelové přichytky | Ne |
| Počet kabelových úchytek na metr | 0 |
| S ochrannou fólií | Ano |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

