



B6015007030B

**Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x150mm steingrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	65 mm
Breite	156 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7185 - 7185 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	37
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja