



HZC002

Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano