



HZC011

Otočný pohon pro montáž na dveře, 100-125 A (pro HAD)

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano