



HZC016

Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP65

Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano