



WH20640503A



#### kallysto 3x 13/1x geschaltet mit Kinderschutz mit Front für Kombination Grau

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	7 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen