



WH20640503A



kallysto 3x T13/1x séparée + protection enfant + face pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Obturateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect