



6768813515

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP55

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
---------------	------------------

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
----------	---

Materiál

Barva	Světle šedá
Materiál	Termoplast
Povrchová úprava	Matný

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se signálním světlem	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano