Produktdatenblatt
LNH00050M6A

LNH00050M6A

NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 50A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	aM

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
Sicherungscharakteristik	aM

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,70 W

Abmessungen

Höhe	79 mm
Breite	21 mm
Tiefe	51 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja