



LNH00050M6A

Pojistka nožová NH00 aM 690V 50A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika aM

Pojistka

Velikost pojistky NH00

Charakteristika pojistek aM

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 690 - 690 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 690 - 690 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 50 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 80 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 2,70 W

Rozměry

Výška 79 mm

Šířka 21 mm

Hloubka 51 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano