



FN246EDW

#### Technische karakteristieken

##### Materiaal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Materiaal              | Staal  |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |

##### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1900 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte  | 23 mm   |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |