



ZB015T

**Anschlusssockel, univers, 500x1300x205mm, Schutzklasse, IP44, 180Platzeinheiten**

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	4-Kant Schlitz
Stoßfestigkeit IK	IK09

#### Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

#### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----