



6745643513

**Steckdose m. Schutzkontaktstift, grünem Klappd. und Symbol E-Bike AP W1 grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grün
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Tiefe	63,10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	--

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

# Produktdatenblatt

## 6745643513

---

<b>Texte</b>	
Aufdruck	Diverse Symbole
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

  

<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja