



M-RG706022S

**Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 700x2200x600 RAL7035**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 2200 mm |
| Largeur    | 700 mm  |
| Profondeur | 600 mm  |

**Normes**

|             |     |
|-------------|-----|
| Version CEM | Non |
|-------------|-----|

**Equipement**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

**Connectivité**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | Modulable |
|-----------------|-----------|

**Accessoires**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Oui |
|-------------------------------------|-----|

**Installation, montage**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Convient au montage au sol | Oui |
|----------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP55     |
| Classe de protection    | Classe I |

**Matière**

|          |       |
|----------|-------|
| Matière  | Acier |
| Finition | Mat   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|