



B01852



Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	3240 - 3240 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisorie collegabili	2
Con pellicola protettiva	Si

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

