



BSR02KK9005

Kunststoff Klappdeckel für Installationsdose R02 tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Aussendurchmesser	150 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	R02
---------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	0.5 kN
--------------------------------------	--------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausschluss	Mit Kabelausschluss im Deckel
-----------------	-------------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Gerätebecher	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

