



BSR02KK9005

Tapa con bisagras de plástico para caja de instalación R02 noir intenso

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

Dimensiones

Profundidad del montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza con agua	No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

Materiales

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	5 kN
--	------

Tapa, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
-------------------------------	----------------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	0,5 kN
--	--------

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa con bisagra
--------------	------------------

Funciones

Adecuado para conductos bajo suelo	Sí
------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Equipo

Número de tomas SCHUKO	0
Número de cajas de salida	0
Número de mecanismos	0

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

