



BSR02KK9005

**Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	86 mm
Vestavěný průměr	122 mm
Vnější průměr	150 mm

**Konfigurace**

Instalační velikost (podlahová instalace)	R02
---	-----

**Instalace, montáž**

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

**Instrukce**

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

**Materiál**

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

**Kryt, dveře**

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	0,5 kN

**Kryt, dveře**

Typ víka	Výklopný kryt
----------	---------------

**Funkce**

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

**Texty**

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

**Materiál**

Barva	Černá – jet black
Kód RAL	9005

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

**Vybavení**

Počet zásuvek SCHUKO	0
Počet nosičů přístrojů	0
Počet zásuvkových boxů	0

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

