



BSR02KK9005

Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Med skyddsram för matta | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Nej |

Dimensioner

| | |
|--------------------|--------|
| Inbyggnadsdjup | 86 mm |
| Inbyggnadsdiameter | 122 mm |
| Ytterdiameter | 150 mm |

Konfiguration

| | |
|----------------------|-----|
| Installationsstorlek | R02 |
|----------------------|-----|

Installation, montering

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Lämplig för infälld golvmontering | Ja |
| Lämplig för montage i betong | Ja |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem | Ja |
| Lämplig för våtrengöring | Nej |

Instruktioner

| | |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

Material

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
|----------|-----------------|

Skydd, dörr

| | |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Polyamider (PA) |
|----------------|-----------------|

Användningsförhållanden

| | |
|---|--------|
| Vertikal belastning över stor yta (tung last) | 5 kN |
| Vertikal belastning på små ytor | 0,5 kN |

Skydd, dörr

| | |
|-------------|-----------------|
| Typ av lock | Täckta gångjärn |
|-------------|-----------------|

Funktioner

| | |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

Text

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

Material

| | |
|---------|----------|
| Färg | Kolsvart |
| RAL-kod | 9005 |

Anslutning

| | |
|--------------------------|---|
| Antal ledningsinföringar | 2 |
|--------------------------|---|

Utrustning

| | |
|---------------------|---|
| Antal uttag | 0 |
| Antal apparathöljen | 0 |
| Antal uttagslådor | 0 |

Säkerhet

| | |
|-----------------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtåligghet IK | IK07 |
| Skyddsklass i oanvänt skick | IP30 |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

