



WH25628300C



**kallysto.line ENC compl.: 2x type 23 avec affichage d'état Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	43.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.2 mm
Profondeur de montage	7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui